



14340010

Wippen anschraubar Arsys Edelstahl Rostfrei

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Geteilte Wippe
-----------------------	----------------

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
RAL Nummer	9022
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Edelstahl

Abmessungen

Höhe	55 mm
Breite	70 mm
Tiefe	25 mm

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein
------------------------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Für Schraubbefestigung
Abdeckung	Mit Abdeckstopfen für Anschraubung