



14340010

Wip 2-v, opschroefbaar, berker Arsys, edelstaal

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Dubbel wip

Materiaal

Kleur RVS
RAL-code 9022
Afwerking oppervlakte Mat
Materiaal Metaal
RVS

Afmetingen

Hoogte 55 mm
Breedte 70 mm
Diepte 25 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20
Slagvastheid IK IK02

Teksten

Opdruk Zonder opdruk
Montagewijze Voor schroefbevestiging
Deur Met afdekkap voor schroeven