



14340002

**Wip 2-v, berker Arsys, alu (goud)**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Bedieningselement Dubbel wip

**Materiaal**

Kleur Goud

RAL-code 1004

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Aluminium

Oppervlakte behandeling Geanodiseerd

**Afmetingen**

Hoogte 55 mm

Breedte 70 mm

Diepte 25 mm

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Klembevestiging

**Samenstelling**

Controlevenster/licht uitgang Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK02

**Teksten**

Opdruk Zonder opdruk

Montagewijze Klembevestiging

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en groepsimpulsdrukker 2-voudig

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja