



LNH30361M4T

**NH-Sicherungseinsatz NH3 gTr 400V 361A Mittenmelder Grifflasche spannungsführend**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Auslösecharakteristik

gTr

**Sicherung**

Sicherungsgröße

NH3

Sicherungscharakteristik

gTr

**Spannung**

Versorgungsspannungsart

AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue

400 - 400 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz

400 - 400 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom

361 A

**Einsatzbedingungen**

Isoliert

Nein

**Elektrische Hauptattribute**

Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1

100 kA

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

20,60 W

**Abmessungen**

Höhe

83,5 mm

Breite

51 mm

Tiefe

84 mm