



BRHP6510019016

Goulotte d'installation sans halogène BRHP 65x100mm blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	65 mm
Largeur	100 mm
Longueur	2000 mm

Plastron, porte

Nombre de couvercles	1
Largeur de couverture 1	80 mm
Largeur de couverture 2	0 mm
Largeur de couverture 3	0 mm

Compatibilité

Format compatible avec l'installation du dispositif	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
---	-----------------------------------

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Matières

Matière	PC-ABS
Traitement	Non traité
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans écisses
-----------------------------------	--------------

Equipement

Écisses incluses	No
Avec film de protection	Oui

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui