



WH11600805A

basico: T23 SIDOS RCCB 30mA / bornes enfichables avec face pour combinaison Noir

### Caractéristiques techniques

#### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 230 V |
|------------------|-------|

#### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

#### Matière

|         |      |
|---------|------|
| Couleur | Noir |
|---------|------|

|          |      |
|----------|------|
| Code RAL | 9005 |
|----------|------|

|         |           |
|---------|-----------|
| Matière | Duroplast |
|---------|-----------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Traitement de surface | Non traité |
|-----------------------|------------|

#### Dimensions

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 60 mm |
|---------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 60 mm |
|---------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Profondeur | 56 mm |
|------------|-------|

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 38.8 mm |
|--------------------------------------|---------|

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Profondeur de montage | 17.2 mm |
|-----------------------|---------|

#### Raccordement

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Type de connexion / prise | Norme suisse type 23 |
|---------------------------|----------------------|

#### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

#### Connectivité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

#### Equipement

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Type de connecteur/prise de courant | Norme suisse type 23 |
|-------------------------------------|----------------------|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Insert central rotatif | Non |
|------------------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Avec couvercle à charnière | Non |
|----------------------------|-----|

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK02 |
|-------------------------|------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

#### Identification

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Oui |
|------------------|-----|

#### Durabilité

|                  |     |
|------------------|-----|
| Conformité REACH | Oui |
|------------------|-----|