



LNH2032M

Mespatroon NH2C 32 A 500 V gG combimelder

Technische eigenschappen

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	gG
-------------------------	----

Zekering

Zekeringsgrootte	NH2C
Kenmerken zekering	gG

Spanning

Type voeding	AC
Nominale spanning Ue	500 - 500 V
Nominale spanning bij AC 50 Hz	500 - 500 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	32 A
-----------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd	Nee
------------	-----

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1	120 kA
---	--------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	3,10 W
----------------------------------	--------

Afmetingen

Hoogte	150 mm
Breedte	39 mm
Diepte	72,5 mm

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja