



LNH2032M

Nožasti osigurač NH2C 32A, gG, kombinovana indikacija

Tehničke karakteristike

Arhitektura

|          |    |
|----------|----|
| Krivulja | gG |
|----------|----|

Osigurač

|                    |      |
|--------------------|------|
| Veličina osigurača | NH2C |
|--------------------|------|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Karakteristike osigurača | gG |
|--------------------------|----|

Napon

|                 |    |
|-----------------|----|
| Vrsta napajanja | AC |
|-----------------|----|

Električna struja

|                |      |
|----------------|------|
| Nazivna struja | 32 A |
|----------------|------|

Uvjeti korištenja

|           |    |
|-----------|----|
| Izolirano | Ne |
|-----------|----|

Glavne električne karakteristike

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1 | 120 kA |
|------------------------------------------------------------|--------|

Snaga

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Ukupni gubitak snage pri IN | 3,10 W |
|-----------------------------|--------|

Dimenzije

|        |        |
|--------|--------|
| Visina | 150 mm |
|--------|--------|

|        |       |
|--------|-------|
| Širina | 39 mm |
|--------|-------|

|        |         |
|--------|---------|
| Dubina | 72,5 mm |
|--------|---------|

Održivost

|              |    |
|--------------|----|
| Bez halogena | Da |
|--------------|----|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Usklađeno sa REACH | Da |
|--------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|