



FP51QS

### Armoire Univers IP44 classe II h 800mm l 300mm p 205mm

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	800 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	205 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Fermeture à 3-points Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK09

##### Equipement

Nombre de travée de large	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2

##### Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

##### Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

##### Equipement

Nombre rangées	5
----------------	---

##### Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----