



VKG222L

Vision 3-fase groepenkast - 6 groepen, HS, 3x ALS 2P

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Uitvoering

Aantal polen 5

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik Nee

Funcities

Heeft beveiliging hoofdschakelaar Ja

Installatie, montage

Type buis invoer Standaard

Configuratie

Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD 0

Capaciteit

Aantal modulen 24

Spanning

Nominale spanning 230 - 400 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 40 A

Afmetingen

Diepte 89 mm

Inwendige diepte 79,60 mm

Hoogte 475 mm

Breedte 220 mm

Aantal breedte-eenheden 12

Dikte zijwand 2,50 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar Nee

Deur/deksel is transparant Nee

Materiaal

RAL-code 7035

Kleur Lichtgrijs

Materiaal Kunststof

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen 16

Aantal fasen 3

Leveringsomvang

Aantal aardlekschakelaars 3

Samenstelling

Aantal groepen 6

Aantal lichtgroepen 6

Aantal verdelerrijen 2

Met kWh-meter Nee

Aantal DIN-rails 2

Uitbreiding mogelijkheid Ja

Met beltransformator Nee

Met contactdoos Nee

Veiligheid

| | |
|--|---|
| Slagvastheid IK | IK07 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30 |
| Beschermingsklasse | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
| Aantal aardlekautomaten 30mA | 0 |

Compatibiliteit

| | |
|--------------|-----|
| Fornuisgroep | Nee |
|--------------|-----|

Duurzaamheid

| | |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|