



R-E27S10

Porte-fusibles à cavalier DII 10mm

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

25 A

Installation, montage

Montage

Système de jeu de barres

Architecture

Nombre de pôles

3

Fusible

Taille de l'élément fusible

DII

Eléments fournis

Avec cache

Non

Dimensions

Hauteur

70 mm

Largeur

42 mm

Longueur

169 mm

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui