



UC766PDH

Porte partielle ACB HW 4000 A, quadro evo, 800x600 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	600 mm
Largeur	900 mm
Profondeur	365 mm

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matériau	Acier
Traitement	Thermolaquage

Architecture

Position de la porte	Droite
----------------------	--------

Sécurité

Classe de protection	Classe I
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm

Équipement

Nombre de rangées	0
-------------------	---

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui