



UC766PDH

Porte partielle ACB HWT 4000 A, quadro evo, 800x600 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	600 mm
Largeur	900 mm
Profondeur	264 mm

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Couleur du produit	Blanc pur
Matériau	Acier
Traitement	Thermolaquage

Architecture

Position de la porte	Droite
----------------------	--------

Sécurité

Classe de protection	Classe I
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Verrou 1/4 de tour

Equipement

Nombre de rangées	0
Nombre de clés	2

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----