



VS104PR

**Coffret saillie 4 M porte opaque**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

**Equipement**

Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

**Capacité**

Nombre de modules	4
-------------------	---

**Fonctions**

Interrupteur principal de protection	Non
Avec guide-câble	Oui

**Eléments fournis**

Nombre d'interrupteurs différentiels dans l'enveloppe	0
---	---

**Dimensions**

Hauteur	184 mm
Largeur	138 mm
Profondeur	99 mm

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0

**Dimensions**

Largeur en modules	4
--------------------	---

**Couvercle, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte simple

**Matière**

Matériau	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Equipement**

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

**Matière**

Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
---------------------------------------	-----

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Type de verrouillage	Loquet Sans serrure
Test au fil incandescent	750 °C

---

**Sécurité**

---

Indice de protection avec porte IP	IP40
------------------------------------	------

---

**Durabilité**

---

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

---