



VDR10057011

Víko podlahové krabice R10 kulatá pro 10 přístrojů, pro podlahy 5 mm šedá

#### Technické vlastnosti

##### Architektura

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| S ochranným rámem na koberce | Ano |
| S prostorem pro koberec      | Ano |

##### Rozměry

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Vestavěná hloubka              | 55 mm  |
| Vestavěný průměr               | 275 mm |
| Vnější průměr                  | 294 mm |
| Tloušťka prohlubně pro koberec | 5 mm   |

##### Konfigurace

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Instalační velikost (podlahová instalace) | R10 |
|-------------------------------------------|-----|

##### Instalace, montáž

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž | Ano |
| Vhodné pro montáž do betonu             | Ano |
| Vhodné pro venkovní použití             | Ne  |
| Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy | Ano |
| Vhodné pro mokré čištění                | Ne  |

##### Instrukce

|               |       |
|---------------|-------|
| Údržba podlah | Suché |
|---------------|-------|

##### Materiál

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Materiál | Polyamid (PA)     |
| Povrch   | Práškové lakování |

##### Kryt, dveře

|                |               |
|----------------|---------------|
| Materiál krytu | Polyamid (PA) |
|----------------|---------------|

##### Podmínky použití

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení) | 5 kN |
| Svislé zatížení působící na malou plochu                   | 3 kN |

##### Kryt, dveře

|          |          |
|----------|----------|
| Typ víka | Záslepka |
|----------|----------|

##### Funkce

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Vhodné pro podlahový žlab | Ano |
|---------------------------|-----|

##### Texty

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Vývod kabelů | Bez kabelového vývodu v krytu |
|--------------|-------------------------------|

##### Materiál

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Barva   | Kovově šedá RAL 7011 |
| Kód RAL | 7011                 |

##### Připojení

|                      |   |
|----------------------|---|
| Počet vstupů potrubí | 0 |
| Počet zásuvek SCHUKO | 0 |

##### Vybavení

|                        |   |
|------------------------|---|
| Počet zásuvkových boxů | 0 |
|------------------------|---|

##### Bezpečnost

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Stupeň krytí IP                    | IP20 |
| Mechanická odolnost IK             | IK08 |
| Třída ochrany v nepoužívaném stavu | IP30 |

#### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |

#### Ilustrace a výkresy

