




BRS851701VERZ

Socle de goulotte front-montage BRS 85x170mm couv. 80mm d'acier galvanisé

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	170 mm
Longueur	2000 mm

Cache, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Largeur de la partie supérieure 1	80 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0 mm

Dimensions

Section intérieure	13180 - 13180 mm ²
--------------------	-------------------------------

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	41
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	53

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60 mm, 45 mm, CEE, EIB, appareillage modulaire
----------------------------------	---

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Matière

Matière	Acier
Traitement de surface	Galvanisé
Couleur	Zinc

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Équipement

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

