



B04947

### Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 36 moduli STY INC 36W0 PB

#### Caratteristiche tecniche

#### Installazione, montaggio

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso<br>Montaggio a parete |
|--------------|-------------------------------------------|

#### Corrente

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Corrente nominale | 125 A |
|-------------------|-------|

#### Equipaggiamento

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Numero di guide DIN            | 3  |
| Numero di file                 | 3  |
| Numero di sezioni in larghezza | 1  |
| Con serratura                  | No |
| Con morsettiera di neutro      | No |

#### Numero di moduli

|                  |    |
|------------------|----|
| Numero di moduli | 36 |
|------------------|----|

#### Serie

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Altezza                       | 575 mm |
| Larghezza                     | 352 mm |
| Profondità                    | 25 mm  |
| Altezza della parte incassata | 28 mm  |
| Larghezza di montaggio        | 352 mm |

#### Porta / coperchio

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Numero di porte del quadro elettrico | 1 |
| Numero di serrature                  | 0 |

#### Serie

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Profondità di installazione  | 16 mm |
| Numero di unità in larghezza | 12    |

#### Porta / coperchio

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Porta/frontale trasparente | No |
|----------------------------|----|

#### Connessione

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Numero di ingressi per tubi | 5 |
|-----------------------------|---|

#### Materiali

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Materiale  | Polycarbonato (PC) |
| Codice RAL | 9016               |
| Colore     | Bianco             |

#### Equipaggiamento

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Con morsettiera di terra | No |
| Con piastra di montaggio | No |

#### Materiali

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Resistente agli ultravioletti | No |
|-------------------------------|----|

#### Protezione

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Classe protezione                       | Isolamento classe II                    |
| Resistenza agli urti IK                 | IK08                                    |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP40                                    |
| Tipo di bloccaggio                      | Serratura a cilindro<br>Senza serratura |

#### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Sì |
|-----------------|----|

Illustrazioni | Disegni

