



VANR2009005

Versorgungseinheit Alu Naßpflege R2 für Alu-Tubus schwarze Rillen Hohlboden-Set

Technische Eigenschaften

Architektur

| | |
|-----------------------------|------|
| Mit Bodenbelagsschutzrahmen | Ja |
| Mit Bodenbelagsaussparung | Nein |

Abmessungen

| | |
|---------------------------------|--------|
| Einbautiefe | 90 mm |
| Einbaudurchmesser | 242 mm |
| Außendurchmesser | 253 mm |
| Tiefe der Bodenbelagsaussparung | 3 mm |

Konfiguration

| | |
|--------------------------------|----|
| Einbaugröße (Unterflursysteme) | R2 |
|--------------------------------|----|

Installation, Montage

| | |
|--------------------------------|------|
| Geeignet für Bodenvertiefungen | Ja |
| Geeignet für Betoninstallation | Ja |
| Geeignet für Außenbereich | Nein |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | Ja |
| Geeignet für Feuchtreinigung | Ja |

Anleitung

| | |
|-------------|------|
| Bodenpflege | Nass |
|-------------|------|

Werkstoff

| | |
|-----------|-----------|
| Werkstoff | Aluminium |
|-----------|-----------|

Einsatzbedingungen

| | |
|---|-------|
| Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last) | 10 kN |
| Vertikale Last auf kleine Oberfläche | 3 kN |

Funktionen

| | |
|-----------------------------|------|
| Geeignet für Unterflurkanal | Nein |
|-----------------------------|------|

Texte

| | |
|--------------|----------------------------|
| Kabelauslass | Mit Kabelauslass im Deckel |
|--------------|----------------------------|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Tiefschwarz |
| RAL Nummer | 9005 |

Anschluss

| | |
|---------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungseinführungen | 3 |
| Anzahl der Steckdosen SCHUKO | 6 |

Ausstattung

| | |
|-------------------------------|---|
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 6 |
| Anzahl der Gerätetische | 2 |

Sicherheit

| | |
|-------------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK | IK10 |
| Schutzart IP im ungenutzten Zustand | IP66 |

Abbildungen | Zeichnungen

