



WH36182303Q

robusto NAP Gr.1 komplett: 4Kant-Schlüsselschalter S0/3p/ 0-1-0-1 / IP55 Grau

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	220 - 250 V
Nennspannung	230 V

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
--------------	------

Elektrischer Strom

Nennstrom	20 A
-----------	------

Abmessungen

Abmessungen	86 x 86 mm
Tiefe	62.3 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

Werkstoff

Farbe	Grau
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
-----------------------	-----------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Drehriegel Taster/Schalter
-----------------------	-------------------------------

Texte

Schaltart/Variante	Ausschalter Schema 0/3-polig
Anschlussart	Mit Schraubklemmen