



WH36182303A

robusto Interrupt. à clé carrée S0/3p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Gris

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	220 - 250 V
Tension nominale	230 V

Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Courant électrique

Courant assigné nominal	20 A
-------------------------	------

Dimensions

Dimensions	86 x 86 mm
Profondeur	43.8 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	36 mm

Matière

Couleur	Gris
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

Architecture

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

Raccordement

Type de connexion / prise	Verrou tournant Bouton-poussoir/interrupteur
---------------------------	-------------------------------------------------

Textes

Type de commutation	Schéma interrupteur arrêt 0/3-pôles
Type de raccordement	Avec bornes à vis