



HAS363



Huvudbrytare 3-polig 63A, 2 modulers bredd

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	3
Antal poler	3P

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Elektrisk ström

Märkström	63 A
Acceptabel märkdriftström vid AC21	63 A
Acceptabel märkdriftström vid AC21 i kategori A	63 A
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar	10 kA
Acceptabel märkdriftström AC21 i kategori B	63 A
Märkkorttidsström Icw IEC 60947	0,80 kA
Acceptabel märkdriftström vid AC22 i kategori A	45 A

Spänning

Märkdriftspänning Ue	415 - 415 V
----------------------	-------------

Elektrisk ström

Acceptabel märkdriftström AC22 i kategori B	45 A
---	------

Spänning

Matarspänning	AC
---------------	----

Elektrisk ström

Acceptabel märkdriftström vid AC23 i kategori A	45 A
Acceptabel märkdriftström AC23 i kategori B	45 A

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	2 - 2 Nm
-----------------------------	----------

Dimensioner

Höjd	78 mm
Bredd	36 mm
Djup	75 mm

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	8,70 W
--	--------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Ström

Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC23	29000 W
---	---------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 55 °C
------------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja