



52006099

Notruf-Set mit Rahmen Q.3 polarweiß, samt

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung 24 - 24 V

Werkstoff

Farbe Polarweiß
RAL Nummer 9010
Glanzgrad Samt
Werkstoff Thermoplast

Abmessungen

Höhe 185 mm
Breite 100 mm
Tiefe 155 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Texte

Funktion Abstellen des Notrufes über Abstelltaster am Notfallort
Spannungsversorgung über Netzteil mit 24 V DC
Akustische und visuelle Signalisierung eines Notrufes am
Lichtsignal nach Betätigung des Zugtasters
Montageart Zentralstücke für Steckbefestigung
Schutz Überwachung rufauslösender Geräte Auf Drahtbruch
Anschlussart Mit Schraubklemmen

Geeignet für

Q.x

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja
RoHS-konform Ja