



B01825



### Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 100x40 G

#### Caratteristiche tecniche

##### Serie

Altezza	40 mm
Larghezza	100 mm
Lunghezza	2000 mm
Sezione interna	3380 - 3380 mm <sup>2</sup>

##### Materiali

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Codice RAL	7030
Colore	Grigio

##### Protezione

Resistenza agli urti IK	IK08
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	5 - 60 °C
-------------------------	-----------

##### Equipaggiamento

Con pellicola protettiva	Si
--------------------------	----

#### Illustrazioni | Disegni

