



B01825



Goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 100x40 1 compartiment grise

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	100 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	3380 - 3380 mm ²

Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Code RAL	7030
Couleur	Gris

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Classe de protection (IP)	IP40

Conditions d'utilisation

Température de service	5 - 60 °C
------------------------	-----------

Équipement

Avec film de protection	Oui
-------------------------	-----

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

