



FK17035

Flexibilní kanál plochý 20x83 mm, L=1 m, sv. šedá

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	20 mm
Šířka	83 mm
Délka	1000 mm
Vnitřní průřez vodiče	1440 - 1440 mm ²

Vybavení

Počet přepážek	1
Počet oddílů	2 - 2

Instalace, montáž

Montáž	Perforované dno
--------	-----------------

Materiál

Materiál	Polyamid (PA)
Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano