



B00382

Goulotte de distribution cloisonnée TA-S 40x17 2 compartiments blanche

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	17 mm
Largeur	40 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	544 - 544 mm ²

Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9010
Couleur	Blanc

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	5 - 60 °C
------------------------	-----------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans écisses
-----------------------------------	--------------

Equipement

Nombre de cloisons	1
Nombre de compartiments	2 - 2
Nombre de cloisons clipsables	0
Agrafe incluse	Non
Avec film de protection	Non

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui