



WUE08K

Wippkontrollschalter-Einsatz, Aus-/Wechsel mit N-Leiter, 10 AX, 250 V AC

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

| | |
|-------|------|
| Farbe | Grau |
|-------|------|

| | |
|------------|------|
| RAL Nummer | 7035 |
|------------|------|

Kennzeichnung

| | |
|------------------|--------------|
| Zusammenstellung | Basiselement |
|------------------|--------------|

Konnektivität

| | |
|------------|--|
| Montageart | Krallenbefestigung Schraubanschluss |
|------------|--|

Bedienelemente und Anzeigen

| | |
|-------------------|---|
| Anzahl der Tasten | 1 |
|-------------------|---|

Abmessungen

| | |
|-------------|------------|
| Abmessungen | 35 x 71 mm |
|-------------|------------|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

Anschluss

| | |
|------------|---------|
| Kontaktart | 1 W + N |
|------------|---------|

Texte

| | |
|--------------------|-------------|
| Schaltart/Variante | Aus/Wechsel |
|--------------------|-------------|