



BRS651701B7035

**Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRS 66x170mm OT 120mm aus Stahlblech lichtgrau**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 68 mm   |
| Breite | 170 mm  |
| Länge  | 2000 mm |

**Abdeckung, Tür**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1      |
| Oberteilbreite 1                  | 120 mm |
| Oberteilbreite 2                  | 0 mm   |
| Oberteilbreite 3                  | 0 mm   |

**Abmessungen**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Lichter innerer Querschnitt | 10070 - 10070 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------|-------------------------------|

**Kapazität**

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten) | 23 |
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 42 |

**Kompatibilität**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Format Geräteeinbaumöglichkeit | Standard 60 mm, 45 mm |
|--------------------------------|-----------------------|

**Installation, Montage**

|              |    |
|--------------|----|
| Bodenlochung | Ja |
|--------------|----|

**Werkstoff**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Werkstoff  | Stahl             |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Farbe      | Lichtgrau         |
| RAL Nummer | 7035              |

**Anschlussmöglichkeiten**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Kanalverbindung | Extra Kupplungen |
|-----------------|------------------|

**Ausstattung**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Mit Kabelhalteklammer         | Nein |
| Anzahl Kabelklammer pro Meter | 0    |
| Mit Schutzfolie               | Ja   |

**Nachhaltigkeit**

|               |    |
|---------------|----|
| Halogenfrei   | Ja |
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform  | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

