



FW43US2

UP-Feldverteiler, Hutschiene, IP30, SKII, 144 PLE, Nischenmaße (HxBxT): 652x805x110mm

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

Montage auf	Unterputz Hohlwand
-------------	-----------------------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	125 A
-----------	-------

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen	12
---------------------	----

Anzahl Reihen	4
---------------	---

Anzahl Felder	3
---------------	---

Mit Schloss	Nein
-------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	144
---------------	-----

**Funktionen**

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

**Abmessungen**

Höhe	650 mm
------	--------

Breite	800 mm
--------	--------

Tiefe	110 mm
-------	--------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Ausführung des Handgriffes	Klapgriff mit Vorreiber
----------------------------	-------------------------

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten	36
-----------------------------	----

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

**Anschluss**

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	6
---------------------------------------	---

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
-----------	-------

RAL Nummer	9010
------------	------

Farbe	Reinweiß
-------	----------

**Ausstattung**

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------

Stoßfestigkeit IK	IK09
-------------------	------

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
--------------------------------	------