



VDR06129005

**Deksel R06 rondx215mm zwart voor 12mm vloerafdekking**

**Technische karakteristieken**

**Architectuur**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Met beschermframe voor tapijt | Ja |
| Met uitsparing vloerbedekking | Ja |

**Afmetingen**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Inbouwdiepte                | 62 mm  |
| Inbouwdiameter              | 215 mm |
| Buitendiameter              | 234 mm |
| Dikte van tapijt uitsparing | 12 mm  |

**Configuratie**

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) | R06 |
|----------------------------------------------|-----|

**Installatie, montage**

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor holle vloerinstallatie     | Ja  |
| Geschikt voor verwerking in beton        | Ja  |
| Geschikt voor buitengebruik              | Nee |
| Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie | Ja  |
| Geschikt voor natte reiniging            | Nee |

**Instructies**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Onderhoud van vloer | Droog |
|---------------------|-------|

**Materiaal**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Materiaal              | Polyamide (PA) |
| Oppervlaktebehandeling | Poedercoating  |

**Deksel, deur**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Materiaal deur | Polyamide (PA) |
|----------------|----------------|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting) | 5 kN |
| Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak                     | 3 kN |

**Deksel, deur**

|           |          |
|-----------|----------|
| Type deur | Jaloezie |
|-----------|----------|

**Funcies**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Geschikt voor vloergoot | Ja |
|-------------------------|----|

**Teksten**

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Leidinguitgang | Zonder kabeluitgang in deksel |
|----------------|-------------------------------|

**Materiaal**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Kleur     | Diepzwart |
| RAL-kleur | 9005      |

**Aansluiting**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aantal leidinginvoeringen | 0 |
| Aantal stopcontacten      | 0 |

**Uitrusting**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Aantal stopcontactdozen | 0 |
|-------------------------|---|

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Beschermingsgraad IP                       | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK08 |
| Beschermingsklasse in ongebruikte toestand | IP30 |

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |