



WH36595249A

**robusto humide + clapet IP21: T25 avec bornes à vis pour combinaison Alumin.**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Aluminium  
Code RAL 9006  
Finition Mat  
Matière Duroplast  
Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 86 mm  
Largeur 86 mm  
Profondeur 45 mm  
Profondeur des boîtes d'encastrement 36 mm  
Profondeur de montage 31 mm

**Raccordement**

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Connectivité**

Type de connexion / prise Borne à vis  
Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 25  
Insert central rotatif Non  
Avec couvercle à charnière Oui  
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Non  
Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Cache, porte**

Type de couvercle Couvercle rabattable à fermeture automatique

**Capacité**

Nombre de modules 1

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK07  
Indice de protection IP IP21

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non  
Avec éclairage fonctionnel Non

**Identification**

Avec inscription Non

---

**Textes**

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Housse               | Obturateur centrale                                       |
| Protection           | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis                                         |

---

**Convient pour**

robusto encastré / robuste montage en saillie

---

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|