



WH36595249C

**robusto ENC Gr.1 compl.: Type 25 avec bornes à vis avec clapet IP21 Alumin.**

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Matière

Couleur	Aluminium
Code RAL	9006
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

##### Dimensions

Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	45 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	36 mm
Profondeur de montage	31 mm

##### Raccordement

Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-----------------------	---------------------------

##### Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

##### Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
Type de montage	Fixation par vis

##### Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 25
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

##### Cache, porte

Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique
-------------------	--

##### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP21

##### Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

##### Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

---

**Textes**

Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes à vis

---

**Convient pour**

robusto encastré

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----