



FT44S

Schrank, univers, IP54, SK II, H650 x B1050 x T275, 192 PLE

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------------------------|---------|
| Höhe | 650 mm |
| Breite | 1050 mm |
| Tiefe | 275 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 1 mm |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP54 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Schließungstyp | Schnellverriegelung |
| Stoßfestigkeit IK | IK10 |

Ausstattung

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Felder | 4 |
|---------------|---|

Installation, Montage

| | |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
|----------------------------|------|

Werkstoff

| | |
|------------|-----------|
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |

Ausstattung

| | |
|---------------|----|
| Anzahl Reihen | 16 |
|---------------|----|

Abdeckung, Tür

| | |
|----------------------|---|
| Anzahl Schranktüren | 2 |
| Anzahl der Schlosser | 1 |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 630 A |
|-----------|-------|