

Verteilersäule, Baureihe 172, mit Montageplatte, 1710 x 360.7 x 277 mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 1710 mm |
| Breite | 361 mm  |
| Tiefe  | 277 mm  |

Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

Installation, Montage

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Geeignet für Aussenbereich | Ja |
|----------------------------|----|

Ausstattung

|                   |      |
|-------------------|------|
| Mit Montageplatte | Ja   |
| Mit Sammelschiene | Nein |
| Mit Standfuß      | Nein |
| Anzahl Reihen     | 0    |

Werkstoff

|            |      |
|------------|------|
| RAL Nummer | 7035 |
|------------|------|

Sicherheit

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44            |
| Stoßfestigkeit IK              | IK10            |
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II |

Werkstoff

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Werkstoff | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
|-----------|---------------------------------|

Abdeckung, Tür

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Ausführung des Handgriffes | Schwenkhebelgriff |
| Anzahl Schranktüren        | 1                 |
| Anzahl der Schlösser       | 2                 |

Konnektivität

|            |              |
|------------|--------------|
| Montageart | teilversenkt |
|------------|--------------|

Spannung

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 400 V |
|--------------|-------------|

Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|