



EG493E



## Jahresschaltuhr 4 Kanäle, digital

### Technische Eigenschaften

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Leistung

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 230 V Glüh- und Halogenlampen | 1500 W |
|-------------------------------|--------|

#### Funktionen

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Gangreserve in Jahren      | 5 y  |
| Mit Netzsynchronisation    | Nein |
| Mit Quartz Synchronisation | Ja   |
| Anzahl Funktionskanäle     | 4    |

#### Ausstattung

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Genauigkeit pro Tag | 0,20 s |
| Mit Impulsprogramm  | Ja     |
| Anzahl Kanäle       | 4      |

#### Einstellungen

|                |      |
|----------------|------|
| Tagesprogramm  | Nein |
| Wochenprogramm | Nein |
| Jahresprogramm | Ja   |

#### Einsatzbedingungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -10 - 50 °C |
|--------------------|-------------|

#### Anschluss

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 0.75 - 2.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 0.75 - 2.5 mm² |

#### Texte

|              |                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen                                                                           |
| Funktion     | Mit Impulsfunktion<br>Tastensperre über PIN-Code<br>Anwesenheitssimulation<br>mit Betriebsstundenzähler |

#### Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 90 mm |
| Breite | 70 mm |
| Tiefe  | 65 mm |

#### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 4 |
|---------------|---|

#### Elektrische Hauptattribute

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Mindestintervall zwischen 2 Schaltzeichen | 1 min |
|-------------------------------------------|-------|

#### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |