




EG493E



Jahresschaltuhr 4 Kanäle, digital

Technische Eigenschaften

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen	1500 W
-------------------------------	--------

Funktionen

Gangreserve Jahre	5 y
Mit Netzsynchronisation	Nein
Mit Quartz Synchronisation	Ja
Anzahl Funktionskanäle	4

Ausstattung

Genauigkeit pro Tag	0.20 s
Mit Impulsprogramm	Ja
Anzahl Kanäle	4

Einstellungen

Tagesprogramm	Nein
Wochenprogramm	Nein
Jahresprogramm	Ja

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
--------------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 2.5 mm ²

Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Funktion	Mit Impulsfunktion Tastensperre über PIN-Code Anwesenheitssimulation mit Betriebsstundenzähler

Abmessungen

Höhe	90 mm
Breite	70 mm
Tiefe	65 mm

Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

Elektrische Hauptattribute

Mindestintervall zwischen 2 Schaltzeichen	1 min
---	-------

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja