



ATA205029016

Leitungsführungskanal mit Trennwänden/Klammern PVC LFW 20x50mm L=2m verkehrsweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	20 mm
Breite	52 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	900 - 900 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	4
---	---

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9016
Farbe	Verkehrsweiss

Sicherheit

Stossfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP40

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 65 °C
--------------------	------------

Anschlussmöglichkeiten

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	2
Kammeranzahl	3 - 3
Anzahl steckbare Trennwände	0
Mit Kabelhalteklammer	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

Installation, Montage

Bodenlochung	Nein
--------------	------

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

