



ATA205029016

Moldura ATA 20x50; compr. 2,00m; 2 sep.

Características técnicas

Dimensões

Altura	20 mm
Largura	52 mm
Comprimento	2000 mm
Secção transversal interior	900 - 900 mm ²

Capacidade

Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)	4
--	---

Materiais

Material	Policloreto de vinilo (PVC)
Tratamento	Sem tratamento
Código RAL	9016
Cor	Branco trânsito

Índice de proteção

Resistência ao impacto IK	IK07
Índice de proteção IP	IP40

Normas

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12	Não
--	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 65 °C
------------------------------	------------

Conectividade

Acoplamento de calhas	Sem acoplamento
-----------------------	-----------------

Equipamento

Número de partições	2
Número de compartimentos	3 - 3
Número de partições conectáveis	0
Clipe de fixação de cabos incluído	Sim
Com película protetora	Não

Instalação / montagem

Perfuração da base	Não
--------------------	-----

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim

Imagens e esquemas

