



ATA205029016

Kanal ateha, 20x50 mm, sa dvije pregrade, prometna bijela

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	20 mm
Širina	52 mm
Dužina	2000 mm
Unutrašnji presjek	900 - 900 mm ²

Kapacitet

Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)	4
--	---

Materijali

Materijal	Polivinilklorid (PVC)
Obrada	Neobrađeno
RAL kod	9016
Boja	Prometna bijela

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07
Ingress Protection (IP) klasa	IP40

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne
---	----

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 65 °C
-------------------	------------

Povezivost

Spojnicica kanala	Bez spajanja
-------------------	--------------

Oprema

Broj particija	2
Broj odjeljaka	3 - 3
Broj uklopivih particija	0
Držač kablova je sastavni dio seta	Da
Sa zaštitnim filmom	Ne

Instalacija, montaža

Perforacija osnove	Ne
--------------------	----

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

Ilustracije / crteži

