



HW4W340FS

**Offener Lasttrennschalter 4000A 3P HW4 Festeinbau**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	4000 A
-----------	--------

**Architektur**

Polanzahl	3
-----------	---

Gerätebauform

Festeinbau

**Spannung**

Isolationsspannung Ui	1000 V
-----------------------	--------

Stoßspannungsfestigkeit Uimp

12000 V

**Elektrischer Strom**

Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen Icw t=1 S bei 220 - 240 V AC IEC 60947-3	85 kA
--	-------

Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen Icw t=1 S bei 380 - 415 V AC IEC 60947-3	85 kA
--	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----