



EKSQ405BL

Schwerlastkassette blind 20kN Q405 405x405mm Höhe innen/außen 28/44mm

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung

Ja

Form

Form

Vierkant

Abmessungen

Einbautiefe

116 mm

Einbaulänge

405 mm

Einbaubreite

405 mm

Höhe

116 mm

Nenngröße

244 mm

Konfiguration

Einbaugröße (Unterflursysteme)

Q12

Abmessungen

Tiefe der Bodenbelagsaussparung

28 mm

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)

20 kN

Vertikale Last auf kleine Oberfläche

3 kN

Ausstattung

Anzahl der Gerätebecher

0

Anzahl der Leitungsauslässe

0

Installation, Montage

Geeignet für Bodenvertiefungen

Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau

Ja

Werkstoff

Werkstoff

Edelstahl

Farbe

Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal

Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK

IK10

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

RoHS-konform

Ja