



B05764



**IP65 CE 08 GRI Centralino stagno 8 moduli predisposto con guida DIN GRIGIO**

**Caratteristiche tecniche**

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

**Corrente**

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

**Equipaggiamento**

Numero di file	1
----------------	---

Con morsettiera di neutro	No
---------------------------	----

**Numero di moduli**

Numero di moduli	8
------------------	---

**Serie**

Altezza	200 mm
---------	--------

Larghezza	195 mm
-----------	--------

Profondità	106 mm
------------	--------

Numero di unità in larghezza	8
------------------------------	---

**Porta / coperchio**

Porta/frontale trasparente	No
----------------------------	----

**Materiali**

Codice RAL	7035
------------	------

Colore	Grigio
--------	--------

**Equipaggiamento**

Con morsettiera di terra	Si
--------------------------	----

**Protezione**

Classe protezione	Isolamento classe II
-------------------	----------------------

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
---	------

Tipo di bloccaggio	Serratura a scatto
--------------------	--------------------

**Illustrazioni | Disegni**

