



LNH0050T

Fusível de facas NHO gG 50A 500V

Características técnicas

Arquitetura

Curva

gG

Fusível

Dimensão do fusível

NHO

Características do fusível

gG

Tensão

Tipo de alimentação de tensão

CA (abreviatura)

Tensão nominal de funcionamento Ue

500 - 500 V

Tensão nominal de 50 Hz AC

500 - 500 V

Intensidade de corrente

Corrente nominal

50 A

Condições de utilização

Isolado

Não

Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-círcuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1

120 kA

Potência

Potência total dissipada em IN

4,20 W

Dimensões

Altura

125 mm

Largura

30 mm

Profundidade

61 mm