



ZAK100GA

**Kabelverteilerschrank, ZAS, Größe 0/1005, mit Sammelschienensystem, 4 x E-Cu**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	1005 mm
Breite	585 mm
Tiefe	315 mm

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Installation, Montage**

Geeignet für Außenbereich	Ja
---------------------------	----

**Ausstattung**

Mit Montageplatte	Nein
Mit Sammelschiene	Ja
Mit Standfuß	Nein

**Werkstoff**

RAL Nummer	7035
------------	------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

**Werkstoff**

Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
-----------	---------------------------------

**Abdeckung, Tür**

Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	2

**Architektur**

Polanzahl	4
-----------	---

**Spannung**

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------

**Abbildungen | Zeichnungen**

