



385203



Commutatore per veneziane bipolare per pezzo centrale con chiave 10 AX - 250 V

Caratteristiche tecniche

Controlli e indicatori

Tipo di comando/pulsante per veneziane Interruttore a 2 poli

Materiali

Materiale Metallo
Plastica

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Corrente

Corrente di commutazione 10 AX (100W LED (SBL))

Corrente di commutazione 10 A

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Testo

Tipo di commutazione Con posizione 0

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Funzione Con funzione di scatto pulsante

Adatto per

A.1 Materiale termoplastico / A.8 acciaio inox / A.8 Alluminio / A.8 Materiale termoplastico / A.8 vetro / B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / S.1

Sostenibilità

Conformità ROHS Si