



385203



**Jal.schak. 2-polig voor centr. met slot**

**Technische eigenschappen**

**Bediening en signalering**

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker Schakelaar 2-polig

**Materiaal**

Materiaal Metaal  
Kunststof

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

Schakelstroom 10 A

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

**Teksten**

Schakelmodus Met 0-stand

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Voor schroefbevestiging

**Geschikt voor**

A.1 Thermoplast / A.8 Aluminium / A.8 Glas / A.8 Roestvrijstaal / B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / S.1

**Duurzaamheid**

RoHS conform Ja