



WH27186909C

kallysto.pro UP komplett: Schlüsseltaster A-R/1p/2->0<-1/ohne Zyl. Braun

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Taststrom 25 A

##### Spannung

Nennspannung 250 V

##### Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement Schlüssel ohne Zylinder

Polanzahl 1

##### Werkstoff

Farbe Braun

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

##### Abmessungen

Höhe 94 mm

Breite 94 mm

Tiefe 79 mm

Einbautiefe 7 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 72 mm

##### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

##### Bedienelemente und Anzeigen

Ausführung Taster Serientaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

##### Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

##### Texte

Aufdruck Mit Aufdruck "2 → 0 ← 1"

Schaltart/Variante Wechsler mit Nullstellung 1-polig

##### Geeignet für

kallysto Unterputz

##### Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja