



WH11340700B

basico ENC: Variat. rotatif à coup. ph. asc. -600W + pl. de fix. + face Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service	230 - 230 V
--------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc
Code RAL	9010
Matière	Duroplast

Dimensions

Profondeur de montage	33 mm
Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	55 mm

Textes

Principe de variation	Coupure de phase montante
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Fonctionnement & contrôle	Pas d'interface Bluetooth

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui