



GW2ABLAN

Wip 55 mm, met pijl, 2-voudig, halogeenvrij, alulook

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Dubbel wip
-------------------	------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	2
----------------	---

Materiaal

Kleur	Aluminium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	PC-ABS
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	55 mm
Breedte	55 mm
Diepte	7 mm
Diameter as	0 mm

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Aansluiting

Type connector/steker	Zonder
-----------------------	--------

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
Aansluitwijze	Klembevestiging Klemverbinding

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Slagvastheid IK	IK07

Teksten

Opdruk	Met opgedrukt pijlsymbool
--------	---------------------------

Identificatie

Samenstelling	Centraalplaat
---------------	---------------

Geschikt voor

Hager data-componenten BRx	
----------------------------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja