



GW2ABLAN

Technické vlastnosti

Architektura

Řídící/ovládací prvek Dvojnásobná klapka

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 2

Materiál

Barva Hliník

Kód RAL 9006

Povrchová úprava Matná

Materiál Bezhalogenový PC-ABS

Povrch Lakované

Rozměry

Výška 55 mm

Šířka 55 mm

Hloubka 7 mm

Osa průměru 0 mm

Kapacita

Počet modulů 1

Připojení

Typ konektoru/zástrčky Bez

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF Ne

Druh montáže Upevnění svorkou
Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu

Vybavení

Monitorovací okno / světelný výstup Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP30

Mechanická odolnost IK IK07

Texty

Potisk S potiskem symbolu šípek

Identifikace

Montážní uspořádání Centrální krycí deska

Vhodné pro

Multimediální zařízení Hager BRx

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano